

⑤ コンタクトレンズ処方について

- 当院では、眼科的検査、医師の診察を行った上で、安全性第一に処方しています。
- 処方ご希望の方は、現在ご使用中のレンズの種類、度数等が分かるものがあれば、ご持参ください。
- 初めて使用される方には、レンズの装着練習や扱い方について、経験豊富なスタッフが丁寧にお手伝いします。
- ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

コンタクトレンズ処方受付	
受付時間	9:00~11:00 14:00~16:00
*月曜日は手術日のため行っておりません。	

⑥ 取扱いコンタクト一覧

2020年10月現在

●下記以外の商品につきましては、クリニックにお問い合わせください。

メーカー	商品名	枚数/1箱	特徴
<b>▶1 DAY (1日使い捨てソフトコンタクトレンズ)</b>			
ケアが不要な1日使い捨てタイプのコンタクトレンズ。毎日交換するので衛生的です。			
ポシュロム(BAUSCH+LOMB)	アクアロックワンデー	30枚	保水性分でシリコーンを包み込むことでレンズ全体の保水力アップ。うるおいを長時間キープ。にじみ、ぼやけの原因「球面収差」を軽減。目の負担を軽くクリアな視界を提供します。
	バイオトゥルー ワンデー	30枚	「ハイパーゼル」採用で含水率78%のやわらかいレンズ素材。涙が持つ、目の乾燥を防ぐ仕組みを応用。UVB97.8%、UVA86.9%カット。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンデーアキュビュー モイスト	30枚	「うるおい成分」により長時間水分を保ち、うるおいが一日中続きます。瞳に心地よくフィットするレンズデザインでまばたきによる摩擦を軽減しました。UVカット。
	ワンデーアキュビューオアシス	30枚	「涙のようなレンズ」で一日中うるおい、摩擦ゼロ。「別格の付け心地」シリーズ。よりくっきり、よりはっきり。「シリコーンハイドロゲル」素材で裸眼時の98%の酸素が瞳に届きます。UVB99%、UVA96%カット。
アルコン(Alcon)	デイリーズアクティブ	35枚	レンズの約70%が水分で構成されているレンズ素材に加えて、保存液中にうるおい快適成分が2つ含まれている「トリプル モイスター テクノロジー」により、快適な着け心地をもたらします。枚数も多くお得です。
	デイリーストータルワン	30枚	レンズ最表面のペールは含水率100%近くに達します。なめらかなうるおいたっぷりのレンズ1日中快適な着け心地。
アイミー(Aime)	アクアフォースUV	30枚	“水の力”でレンズにみずみずしさと柔らかさをプラス。UVカット機能を備えた1日使い捨てレンズで毎日フレッシュな着け心地を実現します。
<b>▶1 DAY (1日使い捨てソフトコンタクトレンズ) 乱視用</b>			
乱視矯正できるタイプのレンズ。乱視の「二重に見える」「ぼやけて見える」「光がにじむ」等の見え方を矯正します。			
ポシュロム(BAUSCH+LOMB)	バイオトゥルー ワンデーターリック乱視用	30枚	「オブリークプリズムデザイン」で覗きのたびにレンズを正しい位置にキープ。安定した乱視矯正を実現。「ハイパーゼル」素材で含水率78%。乾燥を防ぎみずみずしい着け心地。UVB97.8%、UVA86.9%カット。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンデーアキュビューモイスト乱視用	30枚	レンズの上下を薄く、左右を厚めに設計。数回の覗きでレンズが乱視方向に合致して様々な目の動きに対しても安定。保水力が高く快適な着け心地が続きます。UVカット。
	ワンデーアキュビューオアシス乱視用	30枚	独自のレンズ設計でシャープな視界が継続。裸眼時の98%の酸素が瞳に届き、健やかな瞳を保ちます。なめらかな涙のペールで疲れと乾きの原因である、摩擦ゼロ。UVB99%、UVA96%カット。
アルコン(Alcon)	デイリーズアクア コンフォートプラス乱視用	30枚	目の中でレンズが回転するのを防ぐレンズ設計でしっかりフィット。独自の瞬きモイスター技術でクリアな視界とさわやかな快適さが一日中続きます。
<b>▶2 WEEKS (2週間使い捨てソフトコンタクトレンズ)</b>			
毎日のケアをしながらか2週間で交換する使い捨てコンタクトレンズ。コストと性能のバランスに優れています。			
ポシュロム(BAUSCH+LOMB)	アクアロックス	6枚	シリコーンハイドロゲルレンズの新基軸。レンズ全体をうるおいで包み込むという“逆発想”から生まれた新技術「モイスターシールド」テクノロジーにより、つけた瞬間のレンズのうるおいをキープします。
	メダリストプラス	6枚	超薄型レンズで、ナチュラルな着け心地が続きます。汚れがつきにくくて、乾きにくい非イオン性素材。ブルーのカラーでレンズが見つけやすく、取扱いしやすいです。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	アキュビューオアシス	6枚	「涙のようなレンズ」で一日中うるおい、摩擦ゼロ。「別格の付け心地」シリーズ。よりくっきり、よりはっきり。「シリコーンハイドロゲル」素材で裸眼時の98%の酸素が瞳に届きます。UVB99%、UVA96%カット。
	2ウィーク アキュビュー	6枚	含水率58%で目にやさしい着け心地。レンズの表面が分かる「123」マーク付き。型崩れしにくく、淡いブルーのレンズは着けやすく外しやすく安心です。UVB97%、UVA81%カット。
	アキュビューオアシスマート調光	6枚	目に入る様々な光の量を自動で調整、よりくっきり、はっきり、鮮やかな視界へ。「シリコーンハイドロゲル」素材で裸眼時の98%の酸素が瞳に届きます。UVB99.9%以上、UVA98.9%以上カット。
アルコン(Alcon)	エアオプティクスプラス ハイドラグライド	6枚	高い保水力でうるおいを1日中持続。スマートシールド®テクノロジーがレンズの乾燥と汚れの付着をブロックし、交換日まで快適な装着感を実現します。
ロート(ROHTO)	モイストアイ	6枚	「シリコーンハイドロゲル」による高酸素透過性。高含水率とやわらか素材で目の健康と快適な着け心地が続きます。
<b>▶2 WEEKS (2週間使い捨てソフトコンタクトレンズ) 遠近両用</b>			
1枚のレンズに近くを見るための度数と遠くを見るための度数が入った遠近両用タイプのレンズです。			
ポシュロム(BAUSCH+LOMB)	メダリストマルチフォーカル	6枚	マルチフォーカル構造なら、手元から遠くまで常に自然にピントが合い、視線移動もスムーズです。汚れが付着しにくく乾燥しにくいので、うるおいが長時間続きます。
<b>▶2 WEEKS (2週間使い捨てソフトコンタクトレンズ) 乱視用</b>			
乱視矯正できるタイプのレンズ。乱視の「二重に見える」「ぼやけて見える」「光がにじむ」等の見え方を矯正します。			
ポシュロム(BAUSCH+LOMB)	メダリスト66トリーク	6枚	レンズをピタッと安定させる革新的なレンズ設計。まばたきするたびに視界がゆがむトラブルも解消。汚れが付着しにくく乾きにくい、快適な着け心地が続きます。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	アキュビューオアシス乱視用	6枚	数回の覗きでレンズが乱視方向に合致し、様々な目の動きに対してもクリアで安定した視界。一日中うるおい、摩擦ゼロ。裸眼時の98%の酸素が瞳に届きます。「別格の付け心地」シリーズ。UVB99%、UVA96%カット。
アルコン(Alcon)	エアオプティクス乱視用	6枚	しっかり乱視を矯正。涙をキープし汚れの付着をしっかりとブロック。「シリコーンハイドロゲル」で裸眼時の98%の酸素を角膜に届けます。ブレないクリアな視界と快適な着け心地。
<b>▶ハードコンタクトレンズ</b>			
小さくて硬い、長時間使用するタイプのレンズ。瞳への負担が少なく、乱視・強い近視の矯正も可能です。			
シード(SEED)	UV-1	1枚	瞳のために、快適さと安心をひとつにしました。酸素や快適なつけ心地など、瞳に大切なものはきちんとキープして、瞳に有害な紫外線はしっかり防ぐ。優れたトータルバランスを実現したハードコンタクトレンズです。
	AS-LUNA	1枚	シード独自のNAデザイン(ナチュラル・アスフェリックデザイン)を採用。超薄型、高い酸素透過性、しなやか素材、瞳にフィットするデザインで装着感の良さが期待できます。
<b>▶1DAY 1箱90/100枚入りの取り扱い</b>			
ポシュロム(BAUSCH+LOMB)	アクアロックスワンデーマキシボックス	90枚パック	
	バイオトゥルーワンデーマキシボックス	90枚パック	
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンデーアキュビューモイスト	90枚パック	
	ワンデーアキュビューオアシス	90枚パック	
アルコン(Alcon)	デイリーストータルワンバリュースボックス	90枚パック	
	デイリーズアクティブ	100枚パック	