

☎ コンタクトレンズ処方について

- 当院では、眼科的検査、医師の診察を行った上で、安全性第一に処方しています。
- 処方ご希望の方は、現在ご使用中のレンズの種類、度数等が分かるものがあれば、ご持参ください。
- 初めて使用される方には、レンズの装着練習や扱い方について、経験豊富なスタッフが丁寧にお手伝いします。
- ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

コンタクトレンズ処方受付
受付時間 9:00~11:00 14:00~16:00
※月曜日は手術日のため行っておりません。

☎ 取扱いコンタクト一覧

2026.1月現在

- 下記以外の商品も取扱っていますので、クリニックにお問い合わせください。

メーカー	商品名	特徴
▶1 DAY (1日使い捨てソフトコンタクトレンズ) 1箱30枚入 ケアが不要な1日使い捨てタイプのコンタクトレンズ。毎日交換するので衛生的です。		
クーバー	マイデイ	アクアフォームテクノロジーにより、高い酸素透過性、レンズのやわらかさ、うるおいキープ。快適な装着感をお届けします。UVA85%、UVB96%カット。
ボシュロム (BAUSCH+LOMB)	アクアロックスワンデーUVシン	持続する保湿力「アドバンスドモイスタチャーシールテクノロジー」と快適な装着感「コンフォートフィールテクノロジー」をサポートします。UVB95%カット。
アルコン(Alcon)	プレジジョンワン	スマートサーフェステクノロジーにより高い保水性とクッション性を維持。うるおいとやわらかいつけ心地を実感します。UVA96%、UVB99%カット。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンデーアキュビューオアシス	「涙のようなレンズ」で一日中うるおい、摩擦ゼロ。「別格のつけ心地」シリーズ、よりくっきり、よりはっきり。「シリコーンハイドロゲル」素材で裸眼時の98%の酸素が瞳に届きます。UVA96%、UVB99%カット。
▶1 DAY (1日使い捨てソフトコンタクトレンズ) 乱視用 1箱30枚入 乱視矯正できるタイプのレンズ。乱視の「二重に見える」「ぼやけて見える」「光がにじむ」等の見え方を矯正します。		
クーバー	マイデイトリック	独自のレンズデザイン「オプティマイズドトーリックレンズ」によりクリアな視界、安定した見え方、なめらかなレンズ表面による快適な装着感を実現します。UVA85%、UVB96%カット。
ボシュロム (BAUSCH+LOMB)	バイオトルーワンデイトリック	「ハイパージェル」採用で含水率78%のやわらかい素材。回転を抑制するレンズデザインにより、乱視の軸が安定し、クリアな視界が得られます。UVA86.9%、UVB97.8%カット。
アルコン(Alcon)	プレジジョンワン乱視用	プレジジョンバランス814デザインにより優れた軸安定性と快適なつけ心地を両立。長時間続く快適性とクリアな見え方を実感します。UVA96%、UVB99%カット。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンデーアキュビューオアシス乱視用	独自のレンズ設計でシャープな視界が継続。裸眼時の98%の酸素が瞳に届き、健やかな瞳を保ちます。なめらかな涙のベールで疲れと乾きの原因である、摩擦ゼロ。UVA96%、UVB99%カット。
▶1 DAY (1日使い捨てソフトコンタクトレンズ) 遠近両用 1箱30枚入 1枚のレンズに近くを見るための度数と遠くを見るための度数が入った遠近両用タイプのレンズです。		
クーバー	マイデイマルチフォーカル	「ビジュアルプログレッシブシステム」は遠方・中間・近方の見え方で異なる加入度数を持つ3つのレンズデザインを組み合わせたシステム。快適で遠くから近くまで良好な見え方が得られます。UVA85%、UVB96%カット。
ボシュロム (BAUSCH+LOMB)	バイオトルーワンデーマルチフォーカル	独自素材「ハイパージェル」で一日中快適なつけ心地。スリーゾーン累進デザインが、手元から遠くまでクリアで自然な視界を実現します。UVA86.9%、UVB97.8%カット。
▶2 WEEK (2週間使い捨てソフトコンタクトレンズ) 1箱6枚入 毎日のケアをしながらか2週間で交換する使い捨てコンタクトレンズ。コストと性能のバランスに優れています。		
クーバー	バイオフィニティ	アクアフォームテクノロジーが実現した瞳がよるこぶ4つの特徴、シリコーン素材・高い保水性・汚れの付着軽減・高い酸素透過性により一日中快適なつけ心地です。
ボシュロム (BAUSCH+LOMB)	アクアロックス	シリコーンハイドロゲルレンズの新基軸。レンズ全体をうるおいで包み込むという「逆発想」から生まれた新技術「モイスタチャーシールテクノロジー」により、つけた瞬間のレンズのうるおいをキープします。
アルコン(Alcon)	トータルフォーティーン	細菌や汚れがつきにくい「水のバリア構造」含水率を変化させた「水のグラデーション構造」により快適なつけ心地を実現します。UVA90%、UVB99%カット。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	アキュビューオアシス	「涙のようなレンズ」で一日中うるおい、摩擦ゼロ。「別格のつけ心地」シリーズ、よりくっきり、よりはっきり、「シリコーンハイドロゲル」素材で裸眼時の98%の酸素が瞳に届きます。UVA96%、UVB99%カット。
▶2 WEEK (2週間使い捨てソフトコンタクトレンズ) 乱視用 1箱6枚入 乱視矯正できるタイプのレンズ。乱視の「二重に見える」「ぼやけて見える」「光がにじむ」等の見え方を矯正します。		
クーバー	バイオフィニティトーリック	「オプティマイズドトーリックレンズジオメトリー」安定した見え方を目指した独自のレンズデザインにより快適なつけ心地と安定した見え方が期待できます。
ボシュロム (BAUSCH+LOMB)	アクアロックス乱視用	レンズの安定性を重視したハイブリッドトーリックデザインにより一日中快適な装着と、どんなシーンでも「ブレない視界」を提供します。
アルコン(Alcon)	トータルフォーティーン乱視用	プレジジョンバランス814デザインに加え、高い酸素透過性を実現。ワンランク上の快適な装着感と安定した見え方を実現します。UVA90%、UVB99%カット。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	アキュビューオアシス乱視用	数回の瞬きでレンズが乱視方向に合致し、様々な目の動きに対してもクリアで安定した視界。一日中うるおい、摩擦ゼロ。裸眼時の98%の酸素が瞳に届きます。「別格のつけ心地」シリーズ。UVB99%、UVA96%カット。
▶2 WEEK (2週間使い捨てソフトコンタクトレンズ) 遠近両用 1箱6枚入 1枚のレンズに近くを見るための度数と遠くを見るための度数が入った遠近両用タイプのレンズです。		
クーバー	バイオフィニティマルチフォーカル	「バランスドプログレッシブテクノロジーデザイン」遠く用・近く用の度数を1枚のレンズに。遠くも近くもくっきりシャープな見え方と、視線を変えたときの違和感を少なくし、快適な見え方が期待できます。
ボシュロム (BAUSCH+LOMB)	アクアロックス遠近両用	実生活での見えやすさを徹底して追求した「3ゾーン累進型光学デザイン」により手元から遠くまで、よりクリアで自然な視界を約束します。
▶ハードコンタクトレンズ 小さくて硬い、長時間使用するタイプのレンズ。瞳への負担が少なく、乱視・強い近視の矯正も可能です。		
シード (SEED)	AS-LUNA	シード独自のNAデザイン（ナチュラル・アスフェリックデザイン）を採用。超薄型、高い酸素透過性、しなやかな素材、瞳にフィットするデザインで装着感の良さが期待できます。
	UV-1	瞳のために、快適さと安心をひとつにしました。酸素や快適なつけ心地など、瞳に大切なものはきちんとキープして、瞳に有害な紫外線はしっかり防ぐ。優れたトータルバランスを実現したハードコンタクトレンズです。
▶1 DAY 1箱90枚入りの取扱		
クーバー	マイデイ90枚	
ボシュロム (BAUSCH+LOMB)	アクアロックスワンデーUVシンマキシボックス90枚	
アルコン(Alcon)	プレジジョンワンバリュエーションバック90枚	
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンデーアキュビューオアシス90枚	
アルコン(Alcon)	プレジジョンワンバリュエーションバック90枚 乱視用	